

Varistar CP-kabelstativ



Sveiset stålramme for høy statisk belastning krav.
Forberedt for høy kabeltetthet og 19-tommers integrasjon.

FUNKSJONER

Forhåndskonfigurert, klar til bruk skap

Statisk lastekapasitet opp til 1600 kg.

Ingress beskyttelsesklasse IP 20

Installasjon av annet nettverksutstyr mulig

Integrert vertikal og horisontal kabelhåndtering

Kan enkelt integreres i midtgangen inneslutningssystem

Rammemateriale: Stål
Materiale: Stål
Produkttype: Stativ

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Kledningsmateriale	Rammefarge	Høyde	Kode for rammefarge	Kledningsfarge
10630-027	42U	Stål	Svart grå	2000mm	RAL 7021	Svart grå
10630-028	42U	Stål	Svart grå	2000mm	RAL 7021	Svart grå

Table 2/2

Katalognummer	Bredde	Dybde	Statisk belastning	Kledningsfargekode	Antall pakker	Dynamisk belastning	Overflate
10630-027	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf	Pulverbelt
10630-028	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf	Pulverbelt

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

