

Varistar CP LHX+ kabinett

Varistar CP LHX + kjøleskapene er konstruert for å levere lokal energieffektiv kjøling til utstyret i installasjoner der omgivelsesluften ikke er filtrert eller temperaturkontrollert. Den inneholder en LHX5 / LHX10 kjøler montert i bunnen direkte på 19" Ulightsl. Varm luft trekkes fra bakre plenum av skapet, avkjøles i luft / væske varmeveksler, og leveres inn i fremre plenum. Det forseglede kabinettet sikrer at det ikke skiftes luft med omgivelsene, og at støyutslippene forblir på et lavt nivå.

FUNKSJONER

Skap med integrert LHX + 19" I rackkjøler, kjølekapasitet på opptil 10 kW med temperaturnøyaktighet på $\pm 0,1$ °K eller °C

Kjøleenhet montert på 19 tommer i oppreist stilling nederst og styreenhet øverst. Dette gir 35 U bruksareal

Pakninger reduserer støy så lavt som 50,4 dB(A) ved 0,2 m avstand og trekker omgivelsesluft inn i skapet

Skap med effektiv kabelkanal med minimal effekt på IP- og EMC-ytelse

Alle overvåkings- og styringsfunksjoner kan fjernstyres

Maks. Statisk lastekapasitet 1600 kg.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff