

Zaślepka końca rozpórki ADK



Zaślepki końcowe nVent CADDY ADK Strut zapewniają bezpieczne i szybkie rozwiązanie do obsługi szorstkich krawędzi kanałów montażowych. Zaślepki ADK łatwo wkłada się w końce fabrycznie lub polowo ciętych kanałów montażowych i pomagają zapobiegać potencjalnym urazom spowodowanym szorstkimi krawędziami na końcach materiałów. Dodatkowo to proste rozwiązanie działa z wieloma typami profili kanałów montażowych i jest dostępne w kilku różnych kolorach, aby dopasować się do indywidualnych zastosowań.

FUNKCJE

Pasuje do profilu ERISTRUT typu A

Po rozdzieleniu, daje dwie zaślepki dla profilu ERISTRUT typu C

Materiał: Polietylen



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Typ profilu Strut	Wysokość (H)	Szerokość (W)	A.
ADK421	313305	Niebieski	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm
ADK421GY	313308	Szary	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.	Grubość (T)
ADK421	313305	8.5 mm	11.5 mm
ADK421GY	313308	8.5 mm	11.5 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

