


nVent CADDY Pyramid støtter for rammeforlengelsessett

KATALOGNUMMER

PEKEF



FUNKSJONER

Gjør det mulig å lage skreddersydde bæresystemlengder ved å feste nVent CADDY Pyramid forlengersettet i serier til et nVent CADDY Pyramid utstyrsstøttesett

Settet inkluderer to stolpefotmontasjer, ramme og utstyrsstøtteklemmer for enkel festing på et nVent CADDY Pyramid-bæresystemsett

Firkantrør og tverrstag gir overlegen belastbarhet og bøyningsegenskaper sammenlignet med standard monteringsprofiler

Monteres og tilpasses størrelse og høyde på få minutter av en enkeltperson med ett verktøy

Innovative tverrbjelke- og utstyrsstøtteklemmer for rask montering

Hel skumpute gir en skånsom kontaktflate for alle taktyper

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 360493

Materiale: Stål; Polypropylen; Polyetylen

Overflate: Varmegalvanisert

Temperatur: -34 to 54 °C

Høyde (H): 305 - 457 mm

Lengde (L): 1588mm

Stolpebase (A): 305 mm x 2 pc

Firkantet rør (B): 1067 mm x 2 pc

Montering av tverrstang (C): 1232 mm x 2 pc

Bredde (W): 1257 mm

Overflateareal: 0.18m²

Enhetsvekt: 28 kg

Ultimat statisk belastning (F): 4980N




Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 3:01

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning må være stabil og jevnt fordelt over rammen.

nVent CADDY Pyramid- rammeforlenging må brukes i forbindelse med et nVent CADDY Pyramid-bæresystemsett.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

