

nVent CADDY Speed Link SLK Spool Kit with Wire Rope Cutter, 100 m, 50 Locking Devices

KATALOGNUMMER

SLK15PROMOPACK

FUNKSJONER

Inkluderer to nVent CADDY Speed Link SLK spolesett med trådspoler og låseanordninger og en vaier-taukutter

Vaierpole og låseenheter er pakket sammen for enkel transport til jobbstedet og redusert lagerbehov

Emballasjen lar sluttbrukeren trekke og kappe nødvendig vaierlengde uten å ta spolen ut av esken

Ideell for omarbeiding og installasjoner hvor egendefinerte vaierlengder kan være nødvendig

Stålvaiere er laget av syv bunter med syv flystålvaierstrenger hver

Nøkkelløs trykk/dra-utløsning for enkle justeringer

Lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt

Kabelspredning på 90 grader gjør det mulig å posisjonere enheten nærmere lasten

Låsemekanismens rør er lette å betjene med hansker

Dobbelttsidig låsemekanisme muliggjør enkel høydejustering



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 196048

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Diameter for kabeltråd: 1.5 mm

Lengde: 100m

Antall låseenheter: 50

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Lengde og antall låseanordninger er den kombinerte summen av to spolesett. Hvert enkelt spolesett inneholder 50 m (164') av wiretau og 25-låseanordninger.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

