

Verktøyfritt 2mm vaieroppheangssett med Y-krok, endemontering – 2m langt – 44kg



KATALOGNUMMER

SLK2YH500L2

FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og to formonterte endebeslag for krok

Fester til byggverket og hekter på hengende rør og renner

Smekklås gir en sikker forbindelse

Praktisk design gjør at en krok kan midlertidig demonteres for vedlikehold eller for å legge til kabler i rennen

Enkel vaier med dobbeltkrok gir systemet økt stabilitet

Også tilgjengelig som endebeslag med enkel krok



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 196549

Materiale: Stål;Sinklegering;Polypropylen

Overflate: Elektro galvanisert

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 5:01

Samsvarer med: SMACNA HVAC-DCS

Diameter for kabeltråd: 2 mm

Lengde på kabeltråd: 2m

Lengde på kabeltråd «Y» (YL): 0.5m

A: 58.4 mm

B.: 22.9 mm

C.: 6.4 mm

Statisk belastning: 440N


Høyde (H): 55 mm

Bredde (W): 19 mm

Tykkelse (T): 12.5 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

