

Szpula kabla, #12 wspornika, Czerwony



NUMER KATALOGOWY

CSB12CBL

FUNKCJE

Przytnij, aby uzyskać pożądaną długość

Wstępnie naprężony kabel usztywniający

Certyfikowana chemicznie kompatybilność z systemami rur CPVC

Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 402190

Materiał: Stal

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane; Malowane

Rozmiar klamry: #12

Średnica: 2.4 mm

Długość kabla: 76.2m

Obciążenie podane przez UL: 1859N

Kolor: Czerwony

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Kabel jest malowany proszkowo.

Zgodność z systemem FBC™ oznacza, że dany produkt został przetestowany i jest na bieżąco monitorowany dla pewności w zakresie jego zgodności chemicznej z systemami rurowymi FlowGuard Gold®, BlazeMaster® i Corzan® oraz produktami wykonanymi w technologii TempRite®. „Logo zgodności z systemem FBC, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® oraz TempRite® są znakami towarowymi firmy Lubrizol Advanced Materials, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

