

Zacisk koryta siatkowego, 4–8 mm Drutu

NUMER KATALOGOWY

KBT



Uchwyt KBT, jest prostym w montażu i zaoszczędzającym czas rozwiązaniem, do mocowania koryt siatkowych do profili strut. Wystarczy umieścić koryto na górze profilu strut, następnie umieścić uchwyt KBT powyżej koryta w żądanej pozycji, ścisnąć i przesunąć na miejsce, aby wykonać połączenie – to takie proste! Montaż można przeprowadzić bez zastosowania żadnych narzędzi czy dodatkowego sprzętu. Uchwyt KBT do mocowania koryt siatkowych, to kolejne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić czas, które pomaga wykonawcom w szybszej, prostszej i skuteczniejszej realizacji projektów.

FUNKCJE

Przymocowuje koryto siatkowe do profilu strut bez zastosowania dodatkowego osprzętu

Narzędzia nie są wymagane

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 170011

Materiał: Stal sprężysta

Wykończenie: nVent CADDY Armour

Przekrój drutu: 4 - 8 mm


Długość (L): 74mm

Szerokość (W): 16 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku koryt do 300 mm należy użyć dwóch klipsów na wspornik z profilu strut. W przypadku koryt do 457 mm, należy użyć trzech zacisków na wspornik z profilu strut oraz dodać jeden zacisk na każde, dodatkowe 150 mm szerokości koryta.

Brak nośności, służy tylko do pozycjonowania.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

