

Podpora z profilem strut, regulowana nVent CADDY Pyramid ST, 406 mm x 178–457 mm

NUMER KATALOGOWY

PSA16AH18



FUNKCJE

Regulacja wysokości umożliwia prawidłowe prowadzenie rur, rur osłonowych, kanałów i koryt kablowych wokół przeszkód

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 360469

Materiał: Polietylen; Polipropylen; Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Temperatura: -45 to 65 °C

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 3:01

Długość 1 (L1): 406 mm

Długość 2 (L2): 483 mm

Wysokość (H): 178 - 457 mm



Szerokość (W): 203 mm

Pole powierzchni: 91613mm²

Masa urządzenia: 3 kg

Obciążenie statyczne: 6670N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

