

System nVent CADDY Speed Link SLK z wieszakiem na przewody doprowadzeniowe, 1,5 mm Linki, 2 m Długość



NUMER KATALOGOWY

SLK15L2DW6

FUNKCJE

Kompletny system obejmuje linkę, zamek blokujący i założony wieszak na przewody doprowadzeniowe przewidziany dla linie nośnej Catenary.

Możliwość wykorzystywania do zawieszania elementów instalacji na linie nośnej Catenary lub jako pośredni element podtrzymujący w celu ograniczenia zwisu i naprężeń

Łatwe zaciskanie na linie nośnej Catenary i blokowanie w przypadku zamknięcia

Klips, który nie wymaga użycia narzędzi, można zamknąć ręcznie na linie nośnej Catenary

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 196831

Materiał: Stal;Spring Stal;Polipropylen;Stop cynku

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie;nVent CADDY Armour

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 5:01

Średnica liny z drutu: 1.5 mm

Długość liny z drutu: 2m

A.: 70 mm

B.: 20 mm

C.: 25 mm

Średnica (Ø): 6 mm

Wysokość (H): 55 mm

Szerokość (W): 19 mm

Grubość (T): 12.5 mm

Kąt (α): 90 ° Max

Obciążenie statyczne: 195N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

