

Sokkel foran/bak, PFS

Sokkelen i rustfritt stål gjør at du kan legge kabler uten begrensninger. Denne sokkelen skaper ekstra plass under skapet, og gjør det enkelt å montere kabler.



FUNKSJONER

Beskrivelse: Front og bak sokkel seksjoner. For kabling uten noen restriksjoner og i hht. VDE 0113 standarden. Sokkelen består av fire hjerne deler med demonterbare front deksler. Side panelene PSS må bestilles separat. Produsert i 100 mm og 200 mm høyde. 200 mm høye sokler blir levert med bak deksler for kabling som består av to demonterbare paneler på 100 mm høyde. Front dekselet er en sokkel i en del med en høyde på 200 mm. Alle paneler har doble bretter på hvert panel for ytterligere styrke.

Materiale: AISI 304 / AISI 316L pre-slipt rustfritt stål. Hjørner 2 mm og paneler 1.5 mm.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Pakning: 1 sokkel med montasje materiell.

Monterings krav: Legg til sidepaneler PSS for å få en komplett sokkel.

Overflate: Børstet
Tykkelse: 1.5mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Materiale
PFS1120	2411850	100mm	1200mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304
PFS2120	2411858	200mm	1200mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304
PFS1080	2411846	100mm	800mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304
PFS2080	2411854	200mm	800mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304
PFS1060	2411844	100mm	600mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304
PFS2060	2411852	200mm	600mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304
PFS1100	2411848	100mm	1000mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304
PFS2100	2411856	200mm	1000mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304
PFS1060-316	2411845	100mm	600mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316
PFS1080-316	2411847	100mm	800mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Materiale
PFS1100-316	2411849	100mm	1000mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316
PFS1120-316	2411851	100mm	1200mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316
PFS2060-316	2411853	200mm	600mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316
PFS2080-316	2411855	200mm	800mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316
PFS2100-316	2411857	200mm	1000mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316
PFS2120-316	2411859	200mm	1200mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For skap med 1600 mm bredde bruk 2 x 800 mm brede sokkler.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

