


Fremre/bakre topprammer for gulvskap, MCU



Denne rammen gir deg ekstra plass til utstyr i toppen og kan til og med skilles fra skapet. Den har universalhullmønster, så du enkelt kan montere på tilbehør.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For kabelinnføring og -ruting eller for installasjon av et strømfordelingssystem. Festet til toppen av skapet med fire M12-skruer. Tilgjengelig i høyder på 200 mm og 300 mm. CCR-toppplaten kan brukes til å lukke toppen av skapet. Det kreves et separat MCUK-løftesett for å løfte MCU-enheten sammen med skapet.

Sidepaneler: MCUP leveres som tilbehør.

Materiale: Ramme i stålplate på 1,75 mm, paneler i stålplate på 1,35 mm.

Behandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk.

Beskyttelse: Samsvarer med IP55.

Antall i pakken: 1 stk med front- og bakpaneler inkludert monteringsutstyr (uten topplate).

Materiale:	Stål
Overflate:	Pulverbelagt
Farge:	Lys grå
Fargekode:	RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale
MCU2046R5	2418074	200mm	400mm	600mm	Stål

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale
MCU2048R5		200mm	400mm	800mm	Stål
MCU2065R5	2418075	200mm	600mm	500mm	Stål
MCU2066R5	2418076	200mm	600mm	600mm	Stål
MCU2068R5	2411683	200mm	600mm	800mm	Stål
MCU2085R5	2418077	200mm	800mm	500mm	Stål
MCU2086R5	2418078	200mm	800mm	600mm	Stål
MCU2088R5		200mm	800mm	800mm	Stål
MCU2105R5	2411685	200mm	1000mm	500mm	Stål
MCU2106R5	2411686	200mm	1000mm	600mm	Stål
MCU2108R5	2411687	200mm	1000mm	800mm	Stål
MCU2125R5	2418079	200mm	1200mm	500mm	Stål
MCU2126R5	2418080	200mm	1200mm	600mm	Stål
MCU2128R5		200mm	1200mm	800mm	Stål
MCU3048R5	2411689	300mm	400mm	800mm	Stål
MCU3066R5	2418081	300mm	600mm	600mm	Stål
MCU3068R5	2411690	300mm	600mm	800mm	Stål
MCU3086R5	2418082	300mm	800mm	600mm	Stål
MCU3088R5	2411691	300mm	800mm	800mm	Stål
MCU3106R5	2411692	300mm	1000mm	600mm	Stål

Table 2/2

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale
MCU3108R5	2411693	300mm	1000mm	800mm	Stål
MCU3126R5	2411694	300mm	1200mm	600mm	Stål
MCU3128R5	2411695	300mm	1200mm	800mm	Stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

