


Fremre/bakre topprammer for gulvskap, MCU



Denne rammen gir deg ekstra plass til utstyr i toppen og kan til og med skilles fra skapet. Den har universalhullmønster, så du enkelt kan montere på tilbehør.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For kabelinnføring og -ruting eller for installasjon av et strømfordelingssystem. Festet til toppen av skapet med fire M12-skruer. Tilgjengelig i høyder på 200 mm og 300 mm. CCR-toppplaten kan brukes til å lukke toppen av skapet. Det kreves et separat MCUK-løftesett for å løfte MCU-enheten sammen med skapet.

Sidepaneler: MCUP leveres som tilbehør.

Materiale: Ramme i stålplate på 1,75 mm, paneler i stålplate på 1,35 mm.

Behandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk.

Beskyttelse: Samsvarer med IP55.

Antall i pakken: 1 stk med front- og bakpaneler inkludert monteringsutstyr (uten topplate).

Farge:	Lys grå
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035
Materiale:	Stål

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale
MCU2066R5	200mm	600mm	600mm	Stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale
MCU2126R5	200mm	1200mm	600mm	Stål
MCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Stål
MCU2065R5	200mm	600mm	500mm	Stål
MCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Stål
MCU2128R5	200mm	1200mm	800mm	Stål
MCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Stål
MCU2125R5	200mm	1200mm	500mm	Stål
MCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Stål
MCU2108R5	200mm	1000mm	800mm	Stål
MCU2105R5	200mm	1000mm	500mm	Stål
MCU2068R5	200mm	600mm	800mm	Stål
MCU2085R5	200mm	800mm	500mm	Stål
MCU2106R5	200mm	1000mm	600mm	Stål
MCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Stål
MCU3066R5	300mm	600mm	600mm	Stål
MCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Stål
MCU3106R5	300mm	1000mm	600mm	Stål
MCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Stål
MCU3108R5	300mm	1000mm	800mm	Stål

Table 2/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale
MCU3068R5	300mm	600mm	800mm	Stål
MCU3126R5	300mm	1200mm	600mm	Stål
MCU3128R5	300mm	1200mm	800mm	Stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE