

Glassdører, DNG



Elektriske komponenter er synlige gjennom døren, selv når den er lukket, dermed får du beskyttelse mot at uvedkommende får tilgang.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Standard-dør med montert klart sikkerhetsglass for å se innsiden av skapet. Utstyrt med DIN 3 mm låsesystem og dør-ramme. Tillater alle alternativene for låseprogrammet. Kompatibelt med kombinerbare- og kompakte skap.

Materiale: Ramme: 2 mm stålplate. Synsområdet: 4 mm klart sikkerhetsglass.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Pakning: 1 stk.

Monterings krav: Bruk hengselsett DNMK01 hvis det ikke var montert noen dør fra før.

Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Farge: Lys grå
Fargekode: RAL 7035
Tykkelse: 2mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Vindusstørrelse
DNG1106R5	DNG1106R5	2411209	1082mm	593mm	17mm	876 x 415mm
DNG1206R5	DNG1206R5	2411210	1182mm	593mm	17mm	976 x 415mm
DNG1208R5	DNG1208R5	2411211	1182mm	793mm	17mm	976 x 615mm
DNG1406R5		2411212	1382mm	593mm	17mm	1176 x 415mm
DNG1408R5		2411213	1382mm	793mm	17mm	1176 x 615mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Vindusstørrelse
DNG1606R5		2411214	1582mm	593mm	17mm	1376 x 415mm
DNG1608R5		2411215	1582mm	793mm	17mm	1376 x 615mm
DNG1806R5		2411216	1782mm	593mm	17mm	1576 x 415mm
DNG1808R5		2411217	1782mm	793mm	17mm	1576 x 615mm
DNG2006R5		2411218	1982mm	593mm	17mm	1776 x 415mm
DNG2008R5		2411219	1982mm	793mm	17mm	1776 x 615mm
DNG2010R5			1982mm	992mm	17mm	
DNG2206R5		2411221	2182mm	593mm	17mm	1976 x 415mm
DNG2208R5		2411222	2182mm	793mm	17mm	1976 x 615mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

