

Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized

NUMER KATALOGOWY

WBTR902X24BA



The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Elbow 90° is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when a directional change is needed. With its pre-galvanized steel base and interlocking polymer sidewalls, the PreForm Elbow 90° delivers a clean, consistent, and tool-free installation experience.

Additionally, the PreForm Elbow 90° significantly reduces installation time by eliminating the need for field cutting or job site configuration. This translates into improved productivity and increased efficiency, especially in retrofit scenarios where flexibility is critical.

FUNKCJE

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

Flame-retardant polymer rails ensure the safety of high-performance cabling

Routes cable systems in multiple directions

Provides a clean bend radius and helps to protect the natural bend radius of varying cable systems



ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Stal

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane;Poliuretan

Kolor: Czarny

Wysokość (H): 50.8 mm

Szerokość (W): 817.88 mm


Długość (L): 817.88mm

Rozmiar otworu (HS): 19.05 mm

Promień (R): 94.64mm

Masa urządzenia: 4.99 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

