

Låsesystem for løftehåndtak, LHC

Låseinnsetser og låsesylindre kan monteres hver for seg i løftehåndtaket. Dette gir mange kombinasjonsmuligheter. Dette reduserer hvor mange håndtak dere må ha på lager.



FUNKSJONER

Beskrivelse: Halv sylinder profil innsatser. Benyttes sammen med løfte håndtak LHC.

Pakning: 1 stk.

Farge: Svartgrå
Overflate: Glatt og matt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Nøkkeltype	Nøkkelkode	Sylindertype
LHC534	37mm	23mm	41mm	Adapter for andre halvsylindre med profil (DIN18252)		Halv
LHC5213121E	37mm	23mm	41mm	Ronis	3121E.	Halv
LHC526	37mm	23mm	41mm	Trekant 7 mm		Rund
LHC527	37mm	23mm	41mm	Trekant 8 mm		Rund
LHC528	37mm	23mm	41mm	Dobbel bit 3 mm		Rund
LHC524	37mm	23mm	41mm	Firkantet 8 mm		Rund
LHC531	37mm	23mm	41mm	Låsinnsats med spor 2 x 4 mm		Rund
LHC536	37mm	23mm	41mm	Push button only		Rund
LHC5212132E	37mm	23mm	41mm	Ronis	2132E.	Halv
LHC523	37mm	23mm	41mm	Firkantet 7 mm		Rund
LHC533	37mm	23mm	41mm	Sylinder N°E1 (VW), uten nøkkel		Halv
LHC529	37mm	23mm	41mm	Dobbel bit 5 mm		Rund
LHC535	37mm	23mm	41mm	Adapter for ASSA ABLOY- og TrioVing-sylindre		Halv
LHC521	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323	Halv
LHC522	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323	Rund
LHC530	37mm	23mm	41mm	Daimler Benz		Rund

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

* Andre nøkkel nummer er tilgjengelig på forespørsel. ** Nøkkel numme 333, 1333, EK333 og GX130 er like *** Nøkkel nummer LSMK for firkant 8mm og trekant 8mm må bestilles separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE