

# Monteringsplater strømfordeling, BMP

Monteringsplaten av stål forkorter tiden det tar å sette sammen koblingsboksen, da den enkelt kan bearbeides og utstyres med nødvendige komponenter før montering.



## FUNKSJONER

Beskrivelse: Montasjeplate i stål for koblingsbokser.

Materiale: 2mm galvanisert stål.

Pakning: 1 stk.

**Tykkelse:** 2mm  
**Overflate:** Galvanisert  
**Materiale:** Lakkert stål

## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer | Høyde | Bredde | Dybde | Panelstørrelse | Kapslingsmateriale |
|---------------|-------|--------|-------|----------------|--------------------|
| BMP3030       | 300mm | 300mm  | 2mm   | 275 x 270mm    | Lakkert stål       |
| BMP4040       | 400mm | 400mm  | 2mm   | 375 x 370mm    | Lakkert stål       |
| BMP2030       | 200mm | 300mm  | 2mm   | 175 x 270mm    | Lakkert stål       |
| BMP2040       | 200mm | 400mm  | 2mm   | 175 x 370mm    | Lakkert stål       |
| BMP3060       | 300mm | 600mm  | 2mm   | 280 x 570mm    | Lakkert stål       |
| BMP4060       | 400mm | 600mm  | 2mm   | 380 x 570mm    | Lakkert stål       |
| BMP2050       | 200mm | 500mm  | 2mm   | 175 x 470mm    | Lakkert stål       |
| BMP2020       | 200mm | 200mm  | 2mm   | 175 x 170mm    | Lakkert stål       |
| BMP3050       | 300mm | 500mm  | 2mm   | 275 x 470mm    | Lakkert stål       |
| BMP2060       | 200mm | 600mm  | 2mm   | 180 x 570mm    | Lakkert stål       |
| BMP1530       | 150mm | 300mm  | 2mm   | 125 x 270mm    | Lakkert stål       |
| BMP4080       | 400mm | 800mm  | 2mm   | 380 x 770mm    | Lakkert stål       |
| BMP3040       | 300mm | 400mm  | 2mm   | 275 x 370mm    | Lakkert stål       |

| Katalognummer | Høyde | Bredde | Dybde | Panelstørrelse | Kapslingsmateriale |
|---------------|-------|--------|-------|----------------|--------------------|
| BMP1515       | 150mm | 150mm  | 2mm   | 125 x 120mm    | Lakkert stål       |
| BMP2080       | 200mm | 800mm  | 2mm   | 180 x 770mm    | Lakkert stål       |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**