


19-tommers frontpanel for termostat med digital skjerm, 1 U



19-tommers frontpanel for termostat med digital skjerm, 1 U

FUNKSJONER

19-tommers frontpanel, 1 U, med utskjæring for termostat med digitalt display

Tilbehørstype: Frontpanel



SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Type	Montering	EMC-beskyttelse	Materiale	Fremre overflate	Bakre flate
30118-267	19-tommers frontpanel	Front som skrues på	Nei	Aluminium	Anodisert	Anodisert
30118-315	19-tommers frontpanel	Front som skrues på	Nei	Aluminium	Lakkert	Lakkert
30118-360	19-tommers frontpanel	Front som skrues på	Nei	Aluminium	Lakkert	Lakkert

Table 2/3

Katalognummer	Fargekode	Rackhøyde	Høyde	Rackbredde	Bredde	Dybde
30118-267		1U	35mm		76mm	3mm
30118-315	RAL 7035	1U	43mm	95HP	483mm	3mm
30118-360	RAL 7021	1U	43mm	95HP	483mm	3mm

Table 3/3

Katalognummer	Antall pakker	Overflate
30118-267	1	Anodisert
30118-315	1	Pulverbelagt
30118-360	1	Pulverbelagt

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

