

ATCA-system 450/40 FC-serien, 14 spor, DC



nVent SCHROFF ATCA 450/40 FC-serien er en familie av AdvancedTCA-hyller som gir kjøling og kraft per spor for 450 W blader. Bakplanet er verifisert i henhold til 40GBASE-KR4 for 40 Gbit Ethernet. Hyller med luftstrøm fra bunn til topp samt hyller med luftstrøm fra front til bak er tilgjengelige.

FUNKSJONER

Samsvarer med AdvancedTCA Standard PICMG 3,0 rev. 3.0

Inngangsspenning -48 VDC/-60 VDC, to redundante kraftinngangsmoduler (PEM)

2 redundante hot?swap viftebrett i push?pull-konfigurasjon

450 W kjølekapasitet per spor ved en omgivelsestemperatur på 55 °C

Forberedt for 2 x SCHROFF hylleforvaltere med Pigeon Point ShMM 700

Hyllespor på høyre side i AdvancedTCA-kortburet

Shelf Manager-konsoller og Telco-alarmgrensesnitt i nedre vifteskuff

Tilgang til luftfilter forfra

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Modifiserte systemer tilgjengelig på forespørsel.

Komplett montert, kablet og testet.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE