


nVent CADDY Pyramid Zestaw wsparcia sprzętu, 4-słupkowa podstawa



FUNKCJE

Zestaw zawiera zespoły słupków z podstawą, ramę i klamry systemu wsporników

W ciągu kilku minut jedna osoba, z jednym narzędziem może je montować i dostosowywać do wielkości i wysokości

Innowacyjne zaciski poprzecznic i klamra - systemu wsporników umożliwiają szybki montaż

Integralna mata piankowa zapewnia łagodne połączenie z wszystkimi rodzajami dachów

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

Zmontowane podpory można podnosić jako jednostkę i łatwo przenosić



SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Temperatura	Wysokość (H)	Długość (L)
PEK4B	360426	Stal, Polipropylen, Polietylen	Cynkowane ogniowo	-34 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1257mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Podstawa słupa (A)	Rura kwadratowa (B)	Zespół wspornika poprzecznego (C)	Szerokość (W)	Pole powierzchni
PEK4B	360426	314 mm x 4 pc	1067 mm x 2 pc	1232 mm x 2 pc	1588 mm	0.36m ²



Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia	Ostateczne obciążenie statyczne (F)	Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego
PEK4B	360426	36 kg	4980N	3:01

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne musi być stabilne i równomiernie rozmieszczone na ramie.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

