

Zestaw ramy H nVent CADDY



FUNKCJE

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa lub gumowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością. Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej.

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych.

Gumowa powierzchnia styku z dachem jest idealna do montażu paneli słonecznych.

Zestaw zawiera dwie podpory z zamontowanym osprzętem, 6 śrub, 6 nakrętek do profilu strut i 2 łączniki L-kształtne do zmontowania ramy H.

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania.

Współpracuje ze standardowymi profilami strut.



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Temperatura	Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego	Połączenie z dachem	Typ profilu Strut
PHK	360420	Polipropylen, Polietylen	-34.4 to 54 °C	3:01	Gąbka	A (41 x 41 mm)


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Długość (L)	Szerokość (W)	Pole powierzchni	Obciążenie statyczne
PHK	360420	117 mm	314mm	314 mm	0.18m ²	6670N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne odzwierciedla 3335 N na podporę. Wykonawca musi dobrać profile strut i zmontować ramę H, aby prawidłowo przeniosła przyłożone obciążenia.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

