

nVent CADDY Pyramid Zestaw podpórki kablowej bez użycia narzędzi



FUNKCJE

Wciskane kołki instaluje się bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi

Plastikowe kołki i podstawa nie będzie korodować

Kołki oraz otwory montażowe pasują do większości perforowanych koryt kablowych

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Dodatkowe kołki można kupić oddzielnie

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji



Łatwy do transportu na dach

Materiał:	Polietylen;Polipropylen;Nylon
Temperatura:	-45 to 65 °C
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:	3:01

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Pole powierzchni	Masa urządzenia	Obciążenie statyczne
PTF10P	360519	318mm	201 mm	102 mm	59355mm ²	0.5 kg	4450N
PTF16P	360522	480mm	201 mm	102 mm	91613mm ²	1 kg	6670N
PTF6P	360518	196mm	150 mm	102 mm	26452mm ²	0.3 kg	1330N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

