

nVent CADDY Speed Link SLK z kotwicą klinową



FUNKCJE

Kompletny system obejmuje linkę stalową, urządzenie blokujące oraz kotwę rozporową firmy fischerwerke GmbH &Co. KG

Szybkie i łatwe mocowanie w spękanym i niespękanym betonie

Nie wymaga specjalistycznych narzędzi

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

Materiał:	Stal; Polipropylen; Stop cynku
Wykończenie:	Ocynkowane galwanicznie
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:	5:01
Średnica wiertła:	6mm
Głębokość wierconego otworu:	31mm
Głębokość osadzenia:	25 mm Min

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica liny z drutu	Długość liny z drutu	Długość (L)	Wysokość (H)	Szerokość (W)
SLK15L2WA6	196671	1.5 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK15L3WA6	196672	1.5 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm
SLK2L2WA6	196734	2 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK2L3WA6	196735	2 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Kąt (a)	Obciążenie statyczne
SLK15L2WA6	196671	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3WA6	196672	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	12.5 mm	90 ° Max	300N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Kąt (a)	Obciążenie statyczne
SLK2L3WA6	196735	12.5 mm	90 ° Max	300N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

