


EuropacPRO-dekselplate, Universal



En dekselplate brukes til elektromagnetisk skjerming eller som mekanisk beskyttelse. Dekselet kan brukes er ikke-standard boards vil bli montert i subrack.

FUNKSJONER

Skjerming leveres av EMC rustfrie stålpakninger, mellom dekselplate og sidepanel

For variabel posisjonering av horisontale skinner f.eks. for PCB med ikke-standardformater

Perforering grad 58%

Egnet for bruk med alle horisontale skinner

Overflate:	Passivert
Materiale:	Aluminium
Produktserie:	EuropacPRO
Produkttype:	Dekkplate
Type:	Universell
Fungerer med:	Delrack



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Rackbredde	Dybde	Antall pakker	Pakkeenhet
24560-031	42HP	175mm	2	Par
24560-032	42HP	235mm	2	Par
24560-033	42HP	295mm	2	Par
24560-041	63HP	175mm	2	Par
24560-042	63HP	235mm	2	Par
24560-043	63HP	295mm	2	Par
24560-051	84HP	175mm	2	Par
24560-052	84HP	235mm	2	Par
24560-053	84HP	295mm	2	Par
24560-054	84HP	355mm	2	Par
24560-055	84HP	415mm	2	Par
24560-056	84HP	475mm	2	Par

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

I tillegg er det nødvendig med 4 kontaktstrimler per slick for å feste dekselet på horisontal skinne.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

