

# Uchwyt do kosza drutowego PEMSA C



## FUNKCJE

Łatwa w obsłudze funkcja szybkiego połączenia

Idealne do instalacji sufitowych, ściennych i kanałowych

Dostęp przy obciążeniu bocznym do instalacji przewodów



IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

**Materiał:** Stal  
**Wykończenie:** Ocynkowane galwanicznie



## SPECYFIKACJE

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Długość 1 (L1) | Długość 2 (L2) | Szerokość (W) | Wysokość (H) | Obciążenie statyczne |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| WBT100CBRKT      | 820310         | 137 mm         | 165 mm         | 54 mm         | 190 mm       | 327N                 |
| WBT150CBRKT      | 820320         | 137 mm         | 200 mm         | 54 mm         | 190 mm       | 353N                 |
| WBT200CBRKT      | 820330         | 137 mm         | 265 mm         | 54 mm         | 190 mm       | 284N                 |
| WBT300CBRKT      | 820340         | 137 mm         | 365 mm         | 54 mm         | 190 mm       | 245N                 |
| WBT400CBRKT      | 820350         | 137 mm         | 465 mm         | 54 mm         | 190 mm       | 177N                 |



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

