

EuropacPRO perforert skinne for kontakt



Perforert flatskinne for koblingsmontering i.a.w. EN 60603-2 og din 41612, på VT horisontale skinner.

FUNKSJONER

Sammen med horisontale skinner bak, VT

For montering i kobling i henhold til en 60603-2, din 41612

Materiale: Aluminium
Overflate: Passivert
Produkttype: Perforert skinne



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Rackbredder	Antall pakker	Lengde	Produktserie	Fungerer med	Sertifiseringer
20822-052	4HP	4	20.32m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO	Delrack, Esker	
20822-046	40HP	4	203.2m m	EuropacPRO	Delrack	RoHS
20822-053	8HP	4	40.64m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO	Delrack, Esker	
20822-051	20HP	4	101.6m m	EuropacPRO	Delrack	RoHS
20822-047	60HP	4	304.8m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO	Delrack, Esker	RoHS
20822-050	42HP	4	213.36m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO	Delrack, Esker	RoHS
20822-049	28HP	4	142.24m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO	Delrack, Esker	RoHS

Katalognummer	Rackbredder	Antall pakker	Lengde	Produktserie	Fungerer med	Sertifiseringer
20822-048	84HP	4	431.8m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO	Delrack, Esker	RoHS

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Det kreves en gjenget innsats for å feste den perforerte skinnen på den horisontale skinnen.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE