


Tilbehør for tunge PCB-er, ekstra sterk



Denne forsterkede styreskinne for tung PCB av typen tilbehør danner et pålitelig grensesnitt mellom underhekkmekanikken og underenhetene. Styreskinnene kan i tillegg boltes til horisontalplanet

FUNKSJONER

For spesielt tunge PCB-er, plug-in-enheter eller ramme type plug-in-enheter

Montering, kun for bolting etter type H (tung) og type R (robuste) horisontale skinner

Aluminiumsprofil

Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert
Fungerer med:	Delrack; Esker; Chassis
Produktserie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Produkttype:	Styreskinne
Type:	Kraftig



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Antall pakker	Kortdybde	Rillebredde	Farge
34562-881	1	160mm	2	Sølv
34562-883	1	280mm	2	Sølv
34562-882	1	220mm	2	Sølv
34562-884	1	340mm	2	Sølv
34562-885	1	400mm	2	Sølv
34564-881	1	160mm	2.5	Sølv
34564-882	1	220mm	2.5	Sølv
34564-883	1	280mm	2.5	Sølv
34564-884	1	340mm	2.5	Sølv
34564-885	1	400mm	2.5	Sølv

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Levering er utelukkende i standard pakkeantall.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE