


Horisontale skinner gjenget sett, M2.5



Den gjengede innsatsen er en metallstrimmel med tråd M2.5 og gjør det mulig å feste frontpaneler.

FUNKSJONER

Krageskruene som brukes til å feste frontpanelene med delvis bredde, må være 12,3 mm lange

Kan brukes for alle horisontale skinner

Fungerer med:	Delrack; Esker
Produktserie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Materiale:	Stål
Produkttype:	Gjenget innsats
Overflate:	Sinkbelagt



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Rackbredde	Antall pakker	Lengde
34561-328	28HP	1	146.82mm
34561-363	84HP	1	324.62mm
34561-384	84HP	1	431.3mm
34561-342	42HP	1	217.94mm
34565-196	196HP	1	1000.26mm
34561-320	20HP	1	106.18mm
34561-340	40HP	1	207.78mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE