

MTCA.4 påfyllingsmodul med luftskjerm

For å dekke ubrukte AdvancedMC-, MCH- eller PM-spor i MTCA.1- og MTCA.4-systemer eller ubrukte spor i et MTCA.0-system med låsebøyle. Modulene består av et frontpanel med låser og festeskruer, EMC-pakning og sidepanel. Moduler kan festes til kortburet med festeskruene.

FUNKSJONER

I henhold til MicroTCA.1 og MicroTCA.4 spesifikasjoner

Dekker ubrukte spor i et MicroTCA.1- eller MicroTCA.4-system

Flenser med festeskruer M3 for festing til kortburet

EMC skjermet

Type: Fyllermodul
Produktserie: MicroTCA
Materiale: Rustfritt stål
Produkttype: Systemmodul



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Designfunksjon	Antall pakker
21850-106	Middels størrelse	1
21850-108	Middels størrelse	1
21850-105	Full størrelse	1
21850-104	Middels størrelse	1
21850-107	Full størrelse	1
21850-131	Full størrelse	1
21850-130	Middels størrelse	1
21850-109	Full størrelse	1
21850-129	Full størrelse	1

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE