

Zacisk belki podpory ze śrubą w kształcie litery U.



FUNKCJE

Śruba typu „U-bolt” i nakrętki w zestawie

Wymagany montaż w parach

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Typ profilu Strut	Rozmiar pręta (RS)	Grubość kołnierza (FT)
ZTA601HD	387701	Stal	Cynkowane ogniowo	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA601S6	387710	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA602HD	388006	Stal	Cynkowane ogniowo	A (41 x 41 mm), AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA603HD	388066	Stal	Cynkowane ogniowo	DD (124 x 41 mm)	10	18 mm Max

Table 2/2



Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	A.	B.	C.	Obciążenie statyczne
ZTA601HD	387701	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	95 mm	5000N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	A.	B.	C.	Obciążenie statyczne
ZTA601S6	387710	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	110 mm	5000N
ZTA602HD	388006	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	140 mm	5000N
ZTA603HD	388066	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	180 mm	5000N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne bazuje na jednej parze klamer do belki.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

