

Kątownik z wkładką pistoletu do paznokci



FUNKCJE

Zapewnia mocowanie do dla zawiesi linkowych nVent CADDY Speed Link, drutów, haków S lub łańcuchów

W komplecie wkładka gwoździarki do betonu

Przypina się do dyszy pistoletów gazowych lub akumulatorowych, umożliwiając montaż bez użycia rąk na konstrukcji lub z podłogi za pomocą drążka

Łącznik kątowy z dłuższą nogą zapewnia miejsce na dostęp narzędzi

Szybko i łatwo mocuje się do betonowego, stalowego lub złożonego metalowego poszycia



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar otworu (HS)	Wysokość (H)	Szerokość (W)
ABGBSF	173446	Stal, Nylon	Ocynkowane galwanicznie	7.1 mm	25.5 mm	50 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	Obciążenie statyczne
ABGBSF	173446	38 mm	440N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Podane obciążenie statycznie odnosi się do obciążenia statycznego dla całego zamontowanego zestawu gwoździarki. Prosimy o kontakt z producentem gwoździarki celem oszacowania obciążenia statycznego dla danego typu gwoździa i betonu użytego przy instalacji. Maksymalne obciążenie statyczne jest mniejsze od opublikowanego czy podanego przez producenta dla całego zestawu.

Wkładka jest zgodna z BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 jak również z gwoździarkami będącymi ich odpowiednikami.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

