

Szyny DIN, PP

Szynę DIN można przyciąć na wymiar. Ułatwia to zarówno zaopatrzenie, jak i instalację.

FUNKCJE

Opis: Zgodnie z EN 60715.

Materiał: Stal ocynkowana.

Ilość sztuk w zestawie: 15x2 m.

The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components

Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time

With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535

Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H

Hole pattern 18 x 5.2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H

Wykończenie: Cynkowane

Materiał: Stal

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Otwory w zestawie	Typ otworu
PP0515H	5mm	15mm	Tak	Omega
PP0735H	7.5mm	35mm	Tak	Omega
PP0735	7.5mm	35mm	Nie	Omega
PP1535H	15mm	35mm	Tak	Omega
PP1532	15mm	32mm	Nie	G
PP1532H	15mm	32mm	Tak	G
PP1535	15mm	35mm	Nie	Omega

Liczba otworów: 18

Średnica otworu: 5.2mm min

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.