

Drzwi wewnętrzne, ADIS

Powierzchnia montażowa wewnątrz obudowy dla wyświetlaczy i wskaźników, przy jednoczesnej ochronie innych komponenty mieszczących się wewnątrz obudowy. Brak dostępu dla osób nieupoważnionych.

FUNKCJE

Opis: Do urządzeń sterowniczych, urządzeń pomiarowych oraz lampek kontrolnych itd. Możliwość zamontowania nawiasów po prawej lub lewej stronie w celu lewostronnego lub prawostronnego otwierania drzwi. 3 mm dwupiórowy zamek, drzwi o wysokości 800 mm i lub wyższe, wyposażone w 2 zamki. Głębokość użytkowa pomiędzy drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wynosi 35 mm. Regulacja głębokości z akcesorium AMG. Zagospodarowana powierzchnia: Wys. - 55, Szer. -108. 19" wersja dostępna na zamówienie.

Materiał: Drzwi 1,5 mm z stali nierdzewnej AISI 304 oraz 2 mm pionowe profile górne i dolne z stali nierdzewnej AISI 304.

Zabezpieczenie: IP 2XC.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Ilość sztuk w zestawie: Drzwi wewnętrzne, dwa profile pionowe, profile górne i dolne oraz akcesoria montażowe.

Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana

Materiał: Stal nierdzewna 304

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar drzwi	Liczba zatrzasków	Rodzina produktów
ADIS06060	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1	Montaż ścienny
ADIS04030	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1	Montaż ścienny
ADIS06040	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1	Montaż ścienny
ADIS10080	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2	Montaż ścienny
ADIS05040	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1	Montaż ścienny
ADIS08060	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2	Montaż ścienny
ADIS12080	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2	Montaż ścienny
ADIS05050	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1	Montaż ścienny

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu zamówienia wersji 19" należy dodać l19' do numeru katalogowego, np.: ADIS04030l19.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE