

Płytki, LI



Elastyczne rozwiązanie umożliwiające stosowanie różnych opcji zamków ograniczających dostęp do obudowy.

FUNKCJE

Opis: Wkładki zastępujące standardową dwupiórową wkładkę 3 mm w standardowej osłonie zamka.

Materiał: Zamak.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Wykończenie: Młyn
Materiał: Zamak

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Typ klucza	Materiał obudowy
LI503	16mm	16mm	20mm	Wolnostojący	Podwójna końcówka 3 mm	Stal miękka
LI524	16mm	16mm	20mm	Wolnostojący	Kwadratowe 8 mm	Stal miękka
LI526	16mm	16mm	20mm	Wolnostojący	Trójkąt 7 mm	Stal miękka
LI523	16mm	16mm	20mm	Wolnostojący	Kwadratowe 7 mm	Stal miękka
LI527	16mm	16mm	20mm	Wolnostojący	Trójkąt 8 mm	Stal miękka
LI528	16mm	16mm	20mm	Wolnostojący	Szczelinowe 2x4 mm	Stal miękka
LI505	16mm	16mm	20mm	Wolnostojący	Podwójna końcówka 5 mm	Stal miękka
LI530	16mm	16mm	20mm	Wolnostojący	Daimler Benz	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.