

Izolowany panel montażowy, AMI



Łatwa do obróbki płyta montażowa, zapobiega stykaniu się komponentów elektrycznych z obudową.

FUNKCJE

Opis: Izolowana płyta montażowa do obudów ściennych. Element AMG umożliwia regulację głębokości położenia płyty montażowej. Element AMG nie nadaje się do obudów AFS. Więcej informacji znajdą Państwo w katalogu zamienników i części zapasowych.

Materiał: Bakelite.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

Grubość: 4mm
Materiał: Bakelit
Kolor: Czarny
Wykończenie: Gładki

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar panelu	Materiał obudowy
AMI06060	600mm	600mm	4mm	570 x 550mm	Stal miękka
AMI02520	250mm	200mm	4mm	220 x 150mm	Stal miękka
AMI03040	300mm	400mm	4mm	270 x 350mm	Stal miękka
AMI06080	600mm	800mm	4mm	570 x 750mm	Stal miękka
AMI05040	500mm	400mm	4mm	470 x 350mm	Stal miękka
AMI08080	800mm	800mm	4mm	770 x 750mm	Stal miękka
AMI06040	600mm	400mm	4mm	570 x 350mm	Stal miękka
AMI12060	1200mm	600mm	4mm	1170 x 550mm	Stal miękka
AMI03030	300mm	300mm	4mm	270 x 250mm	Stal miękka
AMI04050	400mm	500mm	4mm	370 x 450mm	Stal miękka
AMI02525	250mm	250mm	4mm	220 x 200mm	Stal miękka

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar panelu	Materiał obudowy
AMI04060	400mm	600mm	4mm	370 x 550mm	Stal miękka
AMI10060	1000mm	600mm	4mm	970 x 550mm	Stal miękka
AMI03025	300mm	250mm	4mm	270 x 200mm	Stal miękka
AMI06050	600mm	500mm	4mm	570 x 450mm	Stal miękka
AMI05030	500mm	300mm	4mm	470 x 250mm	Stal miękka
AMI10080	1000mm	800mm	4mm	970 x 750mm	Stal miękka
AMI04030	400mm	300mm	4mm	370 x 250mm	Stal miękka
AMI08060	800mm	600mm	4mm	770 x 550mm	Stal miękka
AMI08040	800mm	400mm	4mm	770 x 350mm	Stal miękka

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar panelu	Materiał obudowy
AMI02020	200mm	200mm	4mm	170 x 150mm	Stal miękka
AMI12080	1200mm	800mm	4mm	1170 x 750mm	Stal miękka
AMI04040	400mm	400mm	4mm	370 x 350mm	Stal miękka
AMI03525	350mm	250mm	4mm	320 x 200mm	Stal miękka
AMI07050	700mm	500mm	4mm	670 x 450mm	Stal miękka
AMI05050	500mm	500mm	4mm	470 x 450mm	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE