

Dystrybucja zasilania płyt montażowych, BMP

Stalowa płyta montażowa sprzyja przyspieszeniu montażu skrzynki zaciskowej, ponieważ można ją łatwo obrabiać i wyposażać w komponenty przed montażem.



FUNKCJE

Opis: Stalowa płyta montażowa do skrzynek zaciskowych.

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

Grubość: 2mm
Wykończenie: Cynkowane
Materiał: Stal miękka

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar panelu	Materiał obudowy
BMP3030	300mm	300mm	2mm	275 x 270mm	Stal miękka
BMP4040	400mm	400mm	2mm	375 x 370mm	Stal miękka
BMP2030	200mm	300mm	2mm	175 x 270mm	Stal miękka
BMP2040	200mm	400mm	2mm	175 x 370mm	Stal miękka
BMP3060	300mm	600mm	2mm	280 x 570mm	Stal miękka
BMP4060	400mm	600mm	2mm	380 x 570mm	Stal miękka
BMP2050	200mm	500mm	2mm	175 x 470mm	Stal miękka
BMP2020	200mm	200mm	2mm	175 x 170mm	Stal miękka
BMP3050	300mm	500mm	2mm	275 x 470mm	Stal miękka
BMP2060	200mm	600mm	2mm	180 x 570mm	Stal miękka
BMP1530	150mm	300mm	2mm	125 x 270mm	Stal miękka
BMP4080	400mm	800mm	2mm	380 x 770mm	Stal miękka
BMP3040	300mm	400mm	2mm	275 x 370mm	Stal miękka

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar panelu	Materiał obudowy
BMP1515	150mm	150mm	2mm	125 x 120mm	Stal miękka
BMP2080	200mm	800mm	2mm	180 x 770mm	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE