

Zewnętrzne listwy mocujące kablowe, CABP



Regulowana szyna kablowa zabezpiecza kable pod obudową. Zapobiega odkształceniom, chroniąc zainstalowane wyposażenie przed uszkodzeniem.

FUNKCJE

Opis: Zawieszony pod płytami dolnymi maksymalizuje dostępną przestrzeń w obudowie. Standardowe zaciski kablowe CAC do ochrony przychodzących kabli. W pełni regulowana głębokość. Gdy ekranowane EMC kable uziemienia są połączone do szyny wsporczej

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 2 szyny z akcesoriami montażowymi. Dla 1200 mm 4 pręty z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Dodać zaciski CAC w zależności od średnicy kabla.

Grubość: 2mm
Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka cynkowana

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów
CABP800	45mm	800mm	36mm	Stal miękka	
CABP1000	45mm	1000mm	36mm	Stal miękka	
CABP1200	45mm	1200mm	36mm	Stal miękka	
CABP600	45mm	600mm	36mm	Stal miękka	
CABP500	45mm	500mm	36mm	Stal miękka	
CABP400	45mm	400mm	36mm	Stal miękka	Wolnostojący

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.