


Płyty montażowe o częściowej wysokości, MPP



Mała płyta montażowa zajmująca tylko część obudowy, idealna w przypadku zapotrzebowania na dodatkowe miejsce dla komponentów, które nie wymagają płyty montażowej. Płytę można w pełni wyposażyć przed zamontowaniem. Montaż jednoosobowy.

FUNKCJE

Opis: Montowane bezpośrednio na ramie obudowy lub na profilach zatrzaskowych (CLPK). Specjalna konstrukcja wspornika pozwala na prosty jednoosobowy montaż na dowolnej wysokości lub głębokości w otworach w odstępach 25 mm. Odpowiednie rozmiary mogą też być zastosowane na bokach obudowy.

Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 płyta z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Regulacja głębokości przy użyciu CLPK.

Uwaga: MPP można montować w obu kierunkach.

Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Cynkowane
Grubość: 3mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Wysokość zgodnej obudowy	Szerokość zgodnej obudowy	Materiał obudowy
MPP0404	294mm	294mm	25mm	400mm	400mm	Stal miękka
MPP0405	294mm	394mm	25mm	400mm	500mm	Stal miękka
MPP0604	494mm	294mm	25mm	600mm	400mm	Stal miękka
MPP0605	494mm	394mm	25mm	600mm	500mm	Stal miękka
MPP0606	494mm	494mm	25mm	600mm	600mm	Stal miękka
MPP0608	494mm	694mm	25mm	600mm	800mm	Stal miękka
MPP0610	494mm	894mm	25mm	600mm	1000mm	Stal miękka
MPP0804	694mm	294mm	25mm	800mm	400mm	Stal miękka
MPP0805	694mm	394mm	25mm	800mm	500mm	Stal miękka
MPP0808	694mm	694mm	25mm	800mm	800mm	Stal miękka

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Wysokość zgodnej obudowy	Szerokość zgodnej obudowy	Materiał obudowy
MPP1004	894mm	294mm	25mm	1000mm	400mm	Stal miękka
MPP1008	894mm	694mm	25mm	1000mm	800mm	Stal miękka
MPP1204	1094mm	294mm	25mm	1200mm	400mm	Stal miękka
MPP1206	1094mm	494mm	25mm	1200mm	600mm	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.