

Panele częściowe do obudów stojących podłogowych, DPP

Panele częściowe umożliwiają tworzenie oddzielnych komór w obudowie. Mocowane przy pomocy śrub.
Możliwość zdjęcia tylko przez upoważniony personel.



FUNKCJE

Opis: Aby podzielić przód obudowy na komory, w przypadku używania w połączeniu z dzielnikiem poziomym CDH/CHDK, gdy nie są wymagane żadne drzwi.

Materiał: Płyta stalowa 1,75 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 54.

Ilość sztuk w zestawie: 1 panel z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Dodaj CDH dla ram MC i używaj CDHK dla ram MK. Do górnych i dolnych paneli użyj DPC.

Grubość:	1.75mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał obudowy
DPP02006R5	200mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał obudowy
DPP03006R5	300mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP01504R5	150mm	400mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP03004R5	300mm	400mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP01008R5	100mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP03008R5	300mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP02508R5	250mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP01506R5	150mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP01006R5	100mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP04004R5	400mm	400mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP02506R5	250mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP01508R5	150mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP04006R5	400mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP02504R5	250mm	400mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP02004R5	200mm	400mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP01004R5	100mm	400mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP04008R5	400mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPP02008R5	200mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE