

Drzwi zwykłe ze stali nierdzewnej, DNSS



Drzwi zastępują panel tylny w obudowach stojących zapewniając dostęp od tyłu do urządzeń zamontowanych z przodu oraz umożliwiają wykorzystanie tylnych powierzchni płyt montażowych w celu zwiększania powierzchni montażowej obudowy.

FUNKCJE

Opis: Standardowe drzwi wyposażone w zamek z wkładką dwupiórową 3 mm oraz ramę. zestaw akcesoriów do drzwi DNMS (zawiasy, zatrzaski sworzniowe) należy zamawiać osobno. Możliwe wszystkie ryglowania i zawiasy 180°. Zgodność z obudowami łączonymi oraz kompaktowymi z stali nierdzewnej.

Materiał: Płyta 2 mm z stali nierdzewnej AISI 304 / AISI 316L (na zamówienie).

Obciążenie maksymalne: 800 N.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Wymagania montażowe: Jeśli żadne drzwi nie były wcześniej montowane, należy użyć zestawu zawiasów DNMS.

Materiał: Stal nierdzewna 304
Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana
Grubość: 2mm

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ drzwi	Rodzina produktów	Materiał obudowy
DNSS1212L	1200mm	600mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS1212R	1200mm	600mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	Stal miękka

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ drzwi	Rodzina produktów	Materiał obudowy
DNSS1408	1400mm	800mm	17mm	Pojedyncze drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS1606	1600mm	600mm	17mm	Pojedyncze drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS1608	1600mm	800mm	17mm	Pojedyncze drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS1610	1600mm	1000mm	17mm	Pojedyncze drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS1612L	1600mm	600mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS1612R	1600mm	600mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS1806	1800mm	600mm	17mm	Pojedyncze drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS1808	1800mm	800mm	17mm	Pojedyncze drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS1810	1800mm	1000mm	17mm	Pojedyncze drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS1810L	1800mm	500mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS1810R	1800mm	500mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS1812L	1800mm	600mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS1812R	1800mm	600mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS1816L	1800mm	800mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS1816R	1800mm	800mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS2006	2000mm	600mm	17mm	Pojedyncze drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS2008	2000mm	800mm	17mm	Pojedyncze drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS2010	2000mm	1000mm	17mm	Pojedyncze drzwi	Wolnostojący	Stal miękka

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ drzwi	Rodzina produktów	Materiał obudowy
DNSS2012L	2000mm	600mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS2012R	2000mm	600mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS2016L	2000mm	800mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	Stal miękka
DNSS2016R	2000mm	800mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.