


Poprzeczne pręty wsporcze ramy wahlowej, ESFB



Belki wsporcze umożliwiają montaż ramy wychylnej na częściowej lub pełnej wysokości, a ponadto umożliwiają montaż dodatkowych akcesoriów.

FUNKCJE

Opis: Do montażu ram wychylnych na pełnej wysokości w stalowych obudowach łączonych i kompaktowych. Jeśli wymagany jest montaż na częściowej wysokości

Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.

Wymagania montażowe: Belki wsporcze (ESFB) o szerokości 600 mm można także montować bezpośrednio w obudowach o szerokości 1200 mm przy użyciu VBD. Belki wsporcze (ESFB) o szerokości 800 mm można także montować bezpośrednio w obudowach o szerokości 1600 mm.

Ilość sztuk w zestawie: Jeden kompletny zestaw do ramy wychylnej.

Grubość: 3mm
Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka cynkowana

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy
ESFB12	1200mm	1200mm	103mm	Stal miękka
ESFB10	1000mm	1000mm	103mm	Stal miękka
ESFB06	600mm	600mm	103mm	Stal miękka
ESFB08	800mm	800mm	103mm	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Do montażu 2 ram wychylnych ESFC wymagany jest dodatkowy zestaw montażowy ESFB12XKIT.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.