


Uchwyt w kształcie litery T, ALT



Uchwyt umożliwia stosowanie różnych kluczy i zapewnia dostęp do obudowy wyłącznie osobom posiadającym klucz, a ponadto ułatwia otwieranie i zamykanie drzwi.

FUNKCJE

Opis: Alternatywne uchwyty zastępujące standardowy zamek.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ uchwytu	Materiał	Wykończenie
ALT560	40mm	19mm	48mm	Uchwyt plastikowy	plastik	Teksturowany
ALT561	78mm	23mm	69mm	Chromowany uchwyt sztorcowy z zamkiem bębnowym	Stal miękka	Powłoka chromowana
ALT562	50mm	30mm	48mm	Chromowany uchwyt sztorcowy z zamkiem bębnowym	Stal miękka	Powłoka chromowana
ALT563	50mm	30mm	48mm	Uchwyt z tworzywa sztucznego z zamkiem bębnowym	plastik	Teksturowany
ALT565	50mm	30mm	48mm	Uchwyt wahadłowy z tworzywa sztucznego do cylindra półwkowego	plastik	Teksturowany
ALT561-HD	78mm	23mm	69mm		Stal nierdzewna 316	Chromowane, Platerowane

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostępne są inne opcje zamków, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem. Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.