

Uniwersalne tace na klawiaturę, UKT



Możliwość montażu lady każdej pionowej powierzchni obudowy, takiej jak drzwi lub panele obudowy. Ladę można złożyć i zamknąć aby uniemożliwić korzystanie osobom nieupoważnionym.

FUNKCJE

Opis: Taca klawiatury z poziomymi zawiasami i prostopadle wysuwaną podkładką pod mysz (z lewej lub prawej strony). W zestawie wspornik panelu. Gdy taca jest rozłożona, szafa jest uszczelniona przez zamkniętą komorę.

Zabezpieczenie: IP55

Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z zawiasami, zamkiem, wspornikiem do montażu klawiatury, podkładką pod mysz oraz akcesoriami montażowymi.

Materiał: Komora z płyt stalowych o grubości 1,5 mm, profile poziome z aluminium i profile pionowe z poliamidu (PA6).

Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Grubość:	1.5mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał obudowy
UKT08R5	335mm	627mm	131mm	Wolnostojący	Stal miękka
UKT06R5	335mm	427mm	131mm	Wolnostojący	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.