

Zestaw aluminiowy do montażu na ścianie, WAK



Zestaw aluminiowy do montażu ściennego (WAK) obejmuje lekkie, montowane ręcznie panele niewymagające dodatkowej obróbki i zapewniające maksymalną ochronę. Zestaw WAK zapewnia dodatkową ochronę zewnętrzną obudów montowanych na ścianie i lepsze rozpraszanie ciepła.

FUNKCJE

Lepsze rozpraszanie ciepła: otwory wentylacyjne w zestawie obudowy zapewniają naturalny przepływ powietrza wokół obudowy, co pomaga utrzymać stabilną temperaturę we wnętrzu

Lepsza izolacja: konstrukcja z podwójną ścianką i odstępy między ściankami znacznie poprawiają izolację termiczną

Materiał: Aluminium AlMg3. Panel przedni: 2 mm. Panele boczne: 2 mm. Panele górne i dolne: 2 mm

Zamek: niestandardowy zamek nVent HOFFMAN 3 mm na klucz dwupiórowy na dolnym panelu, umożliwiający ruch pod kątem 90°, wyposażony w mechanizm tłumiący drgania

Dostawa: zestaw obudowy obejmuje panel przedni, panele boczne, panele górne i dolne. Dolny panel zawiera zamek

Finish: RAL 7035 structured powder coating 100% polyester

Protection: No machining required in order to mount, which allows to maintain the IP from the base enclosure

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Grubość korpusu	Kolor	Kod koloru
WAK0403015	400mm	300mm	150mm	2mm	Jasnoszary	RAL 7035
WAK0403021	400mm	300mm	210mm	2mm	Jasnoszary	RAL 7035
WAK0404021	400mm	400mm	210mm	2mm	Jasnoszary	RAL 7035
WAK0505021	500mm	500mm	210mm	2mm	Jasnoszary	RAL 7035
WAK0604021	600mm	400mm	210mm	2mm	Jasnoszary	RAL 7035
WAK0606021	600mm	600mm	210mm	2mm	Jasnoszary	RAL 7035
WAK0606030	600mm	600mm	300mm	2mm	Jasnoszary	RAL 7035

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Grubość korpusu	Kolor	Kod koloru
WAK0806030	800mm	600mm	300mm	2mm	Jasnoszary	RAL 7035
WAK0808030	800mm	800mm	300mm	2mm	Jasnoszary	RAL 7035
WAK1008030	1000mm	800mm	300mm	2mm	Jasnoszary	RAL 7035
WAK1208040	1200mm	800mm	300mm	2mm	Jasnoszary	RAL 7035
WAK0504021	500mm	400mm	210mm	2mm	Jasnoszary	RAL 7035

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Inne wkładki są dostępne jako akcesoria.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.