

Stożkowy plastikowy wtyk wkręcany CFFP do złączy A12, A22 i A32K



FUNKCJE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

Materiał: Polietylen

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica (Ø)	Wysokość (H)
EL28CFFP	156070	28 mm	#9	30M.	59 mm	23 mm
EL12CFFP	156010	12 mm	#4	10 M.	59 mm	23 mm
EL25CFFP	156060	25 mm	#8	25 M.	59 mm	23 mm
EL20CFFP	156050	20 mm	#6	20M.	59 mm	23 mm
EL14CFFP	156020	14 mm			59 mm	23 mm
EL16CFFP	156030	16 mm	#5	15 M.	59 mm	23 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Liczba opakowań
EL28CFFP	156070	Czarny	100
EL12CFFP	156010	Czerwony	100

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Liczba opakowań
EL25CFFP	156060	Czerwony	100
EL20CFFP	156050	Żółty	100
EL14CFFP	156020	Zielony	100
EL16CFFP	156030	Czarny	100

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

EL12CFFP and EL16CFFP can also be used on the A2 coupler families.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE