

Zestaw montażowy 19" M6



Do standardowego uziemienia użyć nakrętki uziemiającej i podkładki w co najmniej jednym punkcie mocowania.

Jeśli zestaw montażowy 19" jest używany z przewodzącym 19-calowym panelem montażowym, nakrętki klatki uziemiającej nie są potrzebne.

FUNKCJE

Zestawy montażowe do montażu 19-calowych elementów w szafie

Do montażu paneli przednich, pół rozdzielczych lub innych elementów na ramie, uchwytów przesuwnych lub głębokich elementów z kwadratowymi wycięciami

Typ produktu: Zestaw montażowy
Wykończenie: Powłoka cynkowana



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Długość	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Materiał	Rodzina produktów	Typ
21120-196	16mm	4	M6	Stal		Zestaw montażowy, Uziemienia
21190-095		4	M6	Stal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Zewnętrzne	Zestaw montażowy
21120-213		4	M6	Stal		Zestaw montażowy
21100-435		8	M6	Stal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Zewnętrzne	Zestaw montażowy
21120-199	13mm	100	M6	Stal		Zestaw montażowy, Uziemienia

Numer katalogowy	Długość	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Materiał	Rodzina produktów	Typ
21120-197	16mm	32	M6	Stal		Zestaw montażowy, Uziemienia
21120-198	16mm	50	M6	Stal		Zestaw montażowy, Uziemienia
21190-435		32	M6	Stal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Zewnętrzne	Zestaw montażowy
21101-810		100	M6	Stal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Zewnętrzne	Zestaw montażowy
21101-809		50	M6	Stal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Zewnętrzne	Zestaw montażowy
21120-215		32	M6	Stal		Zestaw montażowy
21120-214		50	M6	Stal		Zestaw montażowy
21120-216		100	M6	Stal		Zestaw montażowy

Table 2/2

Numer katalogowy	Współpracuje z	Certyfikaty
21120-196	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-095	Obudowy 19", Uchwyt ścienny 19", Szafy wewnętrzne 19", Szafy zewnętrzne 19"	RoHS
21120-213	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-435	Obudowy 19", Uchwyt ścienny 19", Szafy wewnętrzne 19", Szafy zewnętrzne 19"	RoHS
21120-199	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-197	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-198	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-435	Obudowy 19", Uchwyt ścienny 19", 19" Indoor Cabinets, Szafy zewnętrzne 19"	RoHS
21101-810	Obudowy 19", Uchwyt ścienny 19", Szafy wewnętrzne 19", Szafy zewnętrzne 19"	RoHS
21101-809	Obudowy 19", Uchwyt ścienny 19", Szafy wewnętrzne 19", Szafy zewnętrzne 19"	RoHS
21120-215	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-214	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-216	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE