


Części złożenia dla komponentów wzmocnionych



Części montażowe z uszczelniaczem do wytrzymałego panelu bocznego, szyny poziomej, pokryw, kątownika tylnego.

FUNKCJE

Śruby do następujących mocowań: Wzmocniony panel boczny - szyna pozioma, wytrzymały panel boczny - pokrywa, wytrzymały panel boczny - kąt tylny

Typ produktu: Zestaw montażowy
Rodzina produktów: EuropacPRO



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Typ	Długość	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Wykończenie	Materiał	Współpracuje z
24566-105	Wkręt z łbem wpuszczanym	7mm	100	M4		Stal nierdzewna	Stojaki podrzędne
24566-104	Wkręt z łbem walcowym	8mm	100	M4		Stal nierdzewna	Stojaki podrzędne
24566-106	Wkręt z łbem wpuszczanym	10mm	100	M4		Stal nierdzewna	Stojaki podrzędne
24566-103	Wkręt z łbem walcowym	10mm	100	M4		Stal nierdzewna	Stojaki podrzędne
24566-101	Wkręt z łbem wpuszczanym	14mm	100	M4		Stal nierdzewna	Stojaki podrzędne
24566-102	Wkręt z łbem walcowym	14mm	100	M4		Stal nierdzewna	Stojaki podrzędne
24566-100	Wkręt z łbem wpuszczanym	18mm	100	M4		Stal nierdzewna	Stojaki podrzędne

Numer katalogowy	Typ	Długość	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Wykończenie	Materiał	Współpracuje z
24560-140	Nakrętka czworokątna		100		Powłoka cynkowana	Stal	Stojaki podrzędne

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE