


Die Cast Foot



Nóżki z odlewanego ciśnieniowo materiału aluminiowego umożliwiają montaż na płycie dolnej obudowy. Dostępne z funkcją przechylania lub bez. Kolor RAL 9006 Biały aluminium.

FUNKCJE

Ustawienie obudowy jest zabezpieczone gumowymi wkładkami antypoślizgowymi

Może być stosowany zamiast standardowych stóp

Nośność: 50 kg na stopę, maksymalna waga koperty 40 kg.

Otwory montażowe znajdują się w dolnej pokrywie obudowy

Materiał:	Aluminium
Współpracuje z:	Obudowy
Rodzina produktów:	RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Typ produktu:	Stopa
Kolor:	Srebrny



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Kod koloru	Typ
10603-001	1	RAL 9006	Stopa, Bez przechylania
10603-002	1	RAL 9006	Stopa, Z funkcją Tip-up

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostawa jest w standardowych opakowaniach wielokrotnych. Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.