


# Równy krzyż drabinki kablowej Speedway, 300 mm

## NUMER KATALOGOWY

**CL110X300ECHD**



## FUNKCJE

Tworzy czterokierunkowe rozwidlenie koryta kablowego

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny zintegrowany system sprzęgający SPEEDLOK

Krawędź zabezpieczająca chroni kable podczas instalacji

Szczelinowy kanał boczny, eliminujący konieczność wiercenia na miejscu w zastosowaniach wymagających przycinania na długość

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne



## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 840810

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Szerokość (W): 300 mm

A.: 1050 mm


B.: 530 mm

C.: 983 mm

D.: 80 mm

E): 110 mm

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

