


Zestaw szpuli linki 150 m i średnicy 1 mm oraz 100 beznarzędziowych zamków-10 kg

NUMER KATALOGOWY

CLP1L500PACK



Zestaw szpuli nVent CADDY Speed Link Light Pack obejmuje 150-metrową szpulę z linką o średnicy 1 mm oraz 100 bardzo małych zamków blokujących. Inteligentne opakowanie umożliwia wykonawcom wyciągnięcie i przycięcie potrzebnej długości linki bez konieczności wyjmowania całej szpuli, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla każdego elektryka. Zamek blokujący ma estetyczne polerowane wykończenie i 10-kilogramowy udźwig, idealny do podwieszania i zabezpieczania opraw i oznakowania.

FUNKCJE

Zestaw zawiera szpulę linki stalowej nVent CADDY Speed Link oraz zamek blokujący nVent CADDY Speed Link CLP

Szpula linki oraz zamki blokujące są zapakowane razem, co ułatwia transport na miejsce pracy oraz zarządzanie zapasami

Sposób pakowania pozwala wykonawcy wyciągnąć i uciąć potrzebną długość linki, bez konieczności wyjmowania całej szpuli

Idealne do przeróbek oraz w sytuacjach, gdzie potrzebne są linki o niestandardowej długości

Linka wykonana jest z jednej wiązki, która składa się z dziewiętnastu splotów stalowego drutu

Mechanizm zamka blokującego „pchnij/pociągnij” umożliwia łatwą regulację bez użycia kluczyka

Niewielki zamek blokujący w minimalnym stopniu wpływa na wygląd

Uchwyty zwalniające blokadę bezkluczykowego zamka blokującego można łatwo obsługiwać w rękawicach

Dwustronny mechanizm blokujący umożliwia prostą regulację wysokości

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 196095

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Stal; Mosiądz

Średnica liny z drutu: 1 mm

Długość: 150m

Liczba urządzeń blokujących: 100

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

